

Accuride®


MODÈLE 3640-A **BHMA** CERTIFIED

Glissière à dépassement de course pour usage industriel
200 lbs [91 kg] de capacité avec fixation latérale*
75 lbs [34 kg] de capacité avec fixation inférieure/à plat**
Système de 32 mm


UTILISATIONS : Utilisation pour de grands tiroirs de rangement, des accessoires de magasin et des classements latéraux jusqu'à 42 po. [1067 mm] de large. Le modèle 3640-A peut être fixé latéralement et à plat/par en dessous.
Ce produit est protégé par des brevets des États-Unis et d'autres pays émis ou en instance.

3640-A RÉFÉRENCE RAPIDE




Espace latéral : 22,6 mm + 0,8-0,00 mm
Longueurs : 305 mm-711 mm
Dimensions hors tout de la glissière : 53,1 mm x 22,6 mm
Hauteur minimale du tiroir :
Fixation latérale : 69,9 mm
Charge nominale :
Fixation latérale : 200 lbs.* [91 kg]
Fixation inférieure/à plat : 75 lbs.** [34 kg]





L'élément de tiroir est affleurant ou en dessous en position fermée



0,180 x 0,210
[4,6 x 5,3]
(2x)



Rail avec côté gauche et côté droit



POUCES
[mm]

- Finition** Revêtement électrozingué transparent (C) ou zingué noir (CB) disponible
- Longueurs égales** 12 po.-28 po. [305 mm-711 mm]
- Hauteur** Fixation inférieure/à plat - 0,89 po. [22,6 mm]
Fixation latérale - 2,09 po. [53,1 mm]
- Course** Longueur +1 po. [25,4 mm] dépassement de course
- Charge** Fixation latérale : 200 lbs [91 kg] à 18 po. [457 mm] *
Fixation inférieure/à plat : 75 lbs [34 kg] à 16 po. [406 mm] **
- Espace latéral** 0,89 po. +0,030/-0,000 [22,6 mm +0,8/-0,0]
- Support de châssis** Rail avec côté gauche et côté droit - Fixation latérale ou Fixation inférieure/à plat
- Quincaillerie** Éléments de l'armoire : Vis à tête plate #10 mm x 82° ou Euro vis 6 mm x 10 mm. Éléments du tiroir : Vis #8.
- Déverrouillage** Rail avec côté gauche et côté droit soulevé
- Fonctionnalités** Mouvement télescopique, ouverture et fermeture silencieuses, encliquetage à la fermeture, rail de fixation avec côté gauche et côté droit

Numéro de référence	Longueur de glissière	Course de glissière	A	B	C	D
3640-A12	12,00 [305]	13,00 [330]	8,82 [224]	-	1,00 [25,4]	8,50 [215,9]
3640-A14	14,00 [356]	15,00 [381]	8,82 [224]	-	1,00 [25,4]	8,50 [215,9]
3640-A16	16,00 [406]	17,00 [432]	8,82 [224]	12,60 [320]	1,00 [25,4]	8,50 [215,9]
3640-A18	18,00 [457]	19,00 [483]	8,82 [224]	13,86 [352]	1,50 [38,1]	10,50 [266,7]
3640-A20	20,00 [508]	21,00 [533]	8,82 [224]	16,38 [416]	1,50 [38,1]	10,50 [266,7]
3640-A22	22,00 [559]	23,00 [584]	12,60 [320]	16,38 [416]	2,00 [50,8]	12,50 [317,5]
3640-A24	24,00 [610]	25,00 [635]	12,60 [320]	18,90 [480]	2,00 [50,8]	12,50 [317,5]
3640-A26	26,00 [660]	27,00 [686]	12,60 [320]	21,42 [544]	2,50 [63,5]	15,50 [393,7]
3640-A28	28,00 [711]	29,00 [737]	12,60 [320]	23,94 [608]	2,50 [63,5]	15,50 [393,7]

Longueur de glissière	Numéro de référence du rail	E	F	G
12 po.-16 po.	5430-1216	10,00 [254,0]	-	8,50 [215,9]
18 po.-20 po.	5430-1720	12,00 [304,8]	-	10,50 [266,7]
22 po.-24 po.	5430-2124	14,00 [355,6]	7,00 [177,8]	12,50 [317,5]
26 po.-28 po.	5430-2528	17,00 [431,8]	8,50 [215,9]	15,50 [393,7]

* Charge nominale pour une glissière de 18 po. sur un tiroir large de 42 po. manœuvré 75 000 fois
** Pour une glissière de 16 po. sur un tiroir de 24 po. de large manœuvré 50 000 fois.

Fixation traditionnelle

1. Installer les éléments de l'armoire avec des vis à tête plate #10 x 82°. Se référer à la figure 1.1 pour l'emplacement des trous de l'armoire. Veiller à ce que les glissières soient parallèles. Installer les vis dans le second trou (fente horizontale) et la fente horizontale la plus en arrière.

REMARQUE : En raison de la capacité de charges lourdes et des limites de la rétention des vis dans les produits en bois, Accuride conseille d'utiliser deux vis #10, de 3/4 po. de long, à l'avant de l'élément de l'armoire et au moins une à l'arrière.

Système de 32 mm

1. Installer les éléments du cabinet avec des eurovis de 6 mm x 10 mm. Se référer à la figure 1 pour l'emplacement des trous de l'armoire. Veiller à ce que les glissières soient parallèles.

Installation des rails sur le tiroir

1. Consulter la figure 2 pour l'emplacement des trous de fixation arrière et avant du rail et installer les vis dans les fentes verticales.
2. Étendre les glissières à fond vers l'avant. Monter la glissière de tiroir en abaissant les taquets arrière du rail au travers de la poche arrière de la glissière. Abaisser le tiroir jusqu'à ce que les taquets avant du rail s'enclenchent dans la poche avant. Voir la figure 3.
3. Fermer complètement le tiroir pour repérer la position horizontale de la glissière dans l'armoire. Ouvrir le tiroir pour installer et serrer les dernières vis (au moins 4 vis par glissière*). Fixer les ferrures après avoir réglé le tiroir verticalement (au moins 3 par ferrure) et serrer toutes les vis.






REMARQUE : Pour retirer le tiroir, le soulever vers l'extérieur. Il est possible de fixer définitivement le tiroir à la glissière avec une vis passée dans le trou de la poche avant.

REMARQUE : En raison de la capacité de charges lourdes et des limites de la rétention des vis dans les produits en bois, Accuride conseille d'utiliser les vis #10 les plus longues possible (fournies par le client) compte tenu de l'épaisseur des parois de l'armoire.

Installation inférieure/à plat

1. Placer les grands éléments de glissière sur le plancher de l'armoire en vérifiant que les glissières soient parallèles. Fixer en place. Voir la figure 4.
2. Placer les petits éléments de glissière sous le fond du tiroir, à 1/8 po. de l'arrière de la façade du tiroir (tiroir à recouvrement). Installer des vis à bois #8 au travers des trous de fixation de la glissière dans le fond du tiroir.

Longueur minimale de vis = Épaisseur du fond du tiroir = 1/16 po. (Épaisseur du fond du tiroir de 1/2 po. au minimum)



Instructions de Commande de Glisseries

Passer votre commande du modèle Accuride 3640-A en précisant ce qui suit :

	<u>100 Paires</u>	<u>C</u>	<u>3640</u>	<u>-A18</u>	<u>D</u>
Nombre total de glissières demandé	_____				
Finition de glissière	_____				
Modèle de glissière	_____				
Longueur de glissière	_____				
Conditionnement en sacs plastique en option	_____				

(inclut une paire de glissières, les rails, les vis)

Les rails ont un côté gauche et un côté droit. Commander un rail de gauche et un rail de droite pour chaque paire de glissières commandée. Pour les numéros de référence des rails, consulter le tableau de la première page.

Commander des rails de droite et de gauche en précisant ce qui suit :

	<u>50 de chaque</u>	<u>5430-1720-CL</u>	<u>(Gauche)</u>
	<u>50 de chaque</u>	<u>5430-1720-CR</u>	<u>(Droit)</u>
Nombre total de rails nécessaire	_____		
Numéro de référence du rail	_____		

Informations de conditionnement

Paquet (D) pour distributeur : Longueurs de 12 à 22 po. conditionnées à raison de 5 paires par boîte.

Longueurs de 24 à 28 po. conditionnées à raison de 4 paires par boîte.

Conditionnement en vrac (P) : Longueurs de 12 à 20 po. conditionnées à raison de 7 paires par boîte.

Longueurs de 22 à 28 po. conditionnées à raison de 5 paires par boîte.

Les glissières, rails et vis sont commandés et conditionnés séparément.

Spécifications

Pièces de glissières et cages de retenue des billes :
 En acier laminé à froid
 Roulements à billes : Acier au carbone

Conforme RoHS.

REMARQUE : Les spécifications, matériaux, prix, conditions de vente et livraison sont sujets à modification sans préavis.



ACCURIDE INTERNATIONAL INC.

12311 Shoemaker Avenue
 Santa Fe Springs, CA 90670-2932, États-Unis d'Amérique
 TÉL (562) 903-0200
 FAX (562) 903-0208
 www.accuride.com

Fabrication, ingénierie et vente
 États-Unis • Allemagne • Japon • Mexique • Royaume-Uni • Chine